

| 機種<br><br>項目 |              | ロータイプ                        |                |                |                | ハイタイプ          |                |                |                |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |              | キャスタータイプ                     |                |                |                |                |                |                |                |
|              |              | LLL-06SLCN-■□□               | LLL-12SLCN-■□□ | LLL-15SLCN-■□□ | LLL-18SLCN-■□□ | LLL-06SHCN-■□□ | LLL-12SHCN-■□□ | LLL-15SHCN-■□□ | LLL-18SHCN-■□□ |
| 電源コンセント      |              | 電源無し                         |                |                |                | 電源無し           |                |                |                |
| 寸法<br>(mm)   | 幅            | 600                          | 1200           | 1500           | 1800           | 600            | 1200           | 1500           | 1800           |
|              | 奥行           | 700                          |                |                |                | 700            |                |                |                |
|              | 高さ           | 800                          |                |                |                | 1200           |                |                |                |
|              | 座面高さ         | 420                          |                |                |                |                |                |                |                |
| 構造<br>部材     | 背座           | 芯材:合板 / 表面材:メラミン材            |                |                |                |                |                |                |                |
|              | アジャスター/キャスター | 本体:ポリアミド / 車輪:ポリアミド+ポリウレタン 他 |                |                |                |                |                |                |                |
| 張り材          |              | ポリエステル                       |                |                |                |                |                |                |                |
| クッション材       |              | ウレタンフォーム                     |                |                |                |                |                |                |                |

| 項目         |              | 機種                | コーナーロータイプ      | コーナーハイタイプ      | コーナーロータイプ                    | コーナーハイタイプ |
|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------|
|            |              | アジャスタータイプ         |                |                | キャスタータイプ                     |           |
|            |              | LLL-07CLAN-■□□    | LLL-07CHAN-■□□ | LLL-07CLCN-■□□ | LLL-07CHCN-■□□               |           |
| 電源コンセント    |              |                   | 電源無し           |                |                              |           |
| 寸法<br>(mm) | 幅            | 700               |                |                |                              |           |
|            | 奥行           | 700               |                |                |                              |           |
|            | 高さ           | 800               | 1200           | 800            | 1200                         |           |
|            | 座面高さ         | 420               |                |                |                              |           |
| 構造<br>部材   | 背座           | 芯材:合板 / 表面材:メラミン材 |                |                |                              |           |
|            | アジャスター/キャスター | 高密度ポリエチレン樹脂       |                |                | 本体:ポリアミド / 車輪:ポリアミド+ポリウレタン 他 |           |
| 張り材        |              | ポリエステル            |                |                |                              |           |
| クッション材     |              | ウレタンフォーム          |                |                |                              |           |

## 5 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

### ■保証項目

- 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

|      |         |                                            |
|------|---------|--------------------------------------------|
| 1年保証 | 外観表面仕上げ | 塗装・クロス・樹脂パーツ等の変色、褪色、摩耗（木部・皮革など天然材の変・褪色を除く） |
| 2年保証 | 機 能     | 引出し・扉の開閉機構、錠前、キャスター、アジャスター                 |
| 3年保証 | 構造部材    | 主材の変形、割れ、破損、天板・化粧板の浮き・割れ                   |

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

### ■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申し付けください。

### ■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

## JOIFA標準使用期間について

JOIFA 標準使用期間: 注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注) 品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ (https://www.joifa.or.jp/)をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

| コンセント部                 |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| AC電源 * 2個口 + USB * 1個口 |           |       |
| 素材                     | 本体・化粧カバー  | ABS樹脂 |
| 定格容量                   | 合計1400Wまで |       |
| 定格電圧                   | 100V      |       |
| 定格電流                   | 14A       |       |
| USB                    | DC5V 2.1A |       |
| 電源コードの長さ               | 2m        |       |



明日の「働く」を、デザインする。  
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.



防災備蓄シール同袍

防災備蓄シールについて  
お客様ご自身でお好みの  
箇所に貼り付け下さい。



a knot of ideas. a knot of people.  
ネットワーク 収納付ソファ

## 取扱説明書

保証の明細付

対応機種

- LLL-06SLAN-■□□、LLL-12SLAN-■□□  
LLL-15SLAN-■□□、LLL-18SLAN-■□□  
LLL-06SLAK-■□□、LLL-12SLAK-■□□  
LLL-15SLAK-■□□、LLL-18SLAK-■□□  
LLL-06SHAN-■□□、LLL-12SHAN-■□□  
LLL-15SHAN-■□□、LLL-18SHAN-■□□  
LLL-06SHAK-■□□、LLL-12SHAK-■□□  
LLL-15SHAK-■□□、LLL-18SHAK-■□□  
LLL-06SLCN-■□□、LLL-12SLCN-■□□  
LLL-15SLCN-■□□、LLL-18SLCN-■□□  
LLL-06SHCN-■□□、LLL-12SHCN-■□□  
LLL-15SHCN-■□□、LLL-18SHCN-■□□  
LLL-07CLAN-■□□、LLL-07CHAN-■□□  
LLL-07CLCN-■□□、LLL-07CHCN-■□□

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X


1. 安全上の注意事項 .....P. 2
2. 使用上のご注意..... P. 2, 3
3. お手入れ ..... P. 3
4. 品質表示 ..... P. 3, 4
5. 保証の明細.....P. 4

# 1 ⚠️ 安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

🚫 このマークは禁止行為を表わします。👤 このマークは行為の指示を表わします。

**⚠️警告** 後ろの脚だけに体重をかけて使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



**⚠️注意** 人を乗せたまま引きずるなど、乱暴な扱いをしないでください。製品が壊れてけがをすることがあります。



**⚠️注意** 座面の前縁部に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。



**⚠️警告** ストーブなどの熱器具から離してご使用ください。本体が過熱でやけどをしたり、火事になることがあります。

**⚠️警告** 電源コードをアジャスターや他の家具等で挟んだり、足で踏まないでください。断線や火事になる恐れがあります。

**⚠️注意** 分解・改造は絶対にしないでください。けがや故障の原因になることがあります。

**⚠️注意** イスの上を歩いたり、イスの上で遊ばないでください。座面間に足を踏み外したり、その他のすき間に挟まってけがをすることがあります。

**⚠️注意** イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



**⚠️注意** ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

**⚠️警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

**⚠️注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

**⚠️注意** 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方

必要換気量 =  $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$

【建築基準法に基づく方法  
オフィス内における換気量算出の一例です。】

(注1) 20は成人男子が静かに座っているときのCO<sub>2</sub>排出量  
(注2) 1人当りの占有面積が10(m<sup>2</sup>)を超える場合、10(m<sup>2</sup>)とします。

# 2 ⚠️ 使用上のご注意


家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。

## 木 材


直射日が当たると変色します。

直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。

冷暖房の風を直接当てると狂いが生じます。冷暖房の風を直接当てると、変色が生じます。冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になることがあります。冷暖房から遠ざけて設置してください。



硬いものを直接当てるとキズがつきます。鋭利な角のあるものをぶつけたり、硬質なものをはきずると、表面にキズをつけるもとになります。



虫の食害があります。使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部にとめたネジはゆるみます。使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

## コンセント部

⓪移動・据付けを行う際は、電源プラグを抜いてください。

⓪電源プラグを抜き差しする時はコンセントを押さえ、真っ直ぐに抜き差ししてください。

●定格出力以上の機器を接続した場合は、充電時間が長くなりますので、ご注意ください。(2ヶの機器を接続した場合は、先に接続した機器への充電が優先されます。)

●給電中、コンセント本体があたたかくなることがありますが、異常ではありません。

●本製品を使用してパソコンなどのデータ内容が消失、変化した場合、弊社は一切責任を負いません。

●本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)


●万が一、発熱や発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、直ちに電源コードをコンセントから抜いて、使用を中止してください。

※本製品にパソコンや周辺機器を接続する時は、必ずパソコンや周辺機器メーカー端子の注意事項に従って、正しくお使いください。

※お客様がご使用になる機器や端子、使用環境によっては、十分な性能が発揮されない場合があります。ご使用の前に必ずお客様の用途に適合するものであるかご確認ください。

## 布 地

直射日光は変色を早めます。布地は時間の経過とともに色褪せしますが、特に直射日光は、紫外線により変色を早めます。



ひどい汚れは完全に落ちないことがあります。繊維に汚れがしみ込むと、完全に除去することが困難になります。汚れがついたときは、できるだけ早めに拭きとってください。

ホコリがたまりがちです。布地にホコリがつくと、織り目に入ってしまったります。定期的な清掃をお願いします。

## 金 属

サビが生じます。高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスがけをして表面を守ってください。

硬いものをぶつけると塗装がはがれます。鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なものやひっかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。

## 換 気

換気や通風を十分に心掛けてください。

製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けて下さい。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。



〈製品耐荷重〉

| 【アジャスタータイプ】 |       | 【キャスタータイプ】 |      |
|-------------|-------|------------|------|
|             | 耐荷重   |            | 耐荷重  |
| W1800       | 100kg | W1800      | 80kg |
| W1500       | 80kg  | W1500      | 60kg |
| W1200       | 60kg  | W1200      | 40kg |
| W600        | 30kg  | W600       | 20kg |

# 3 点検・お手入れ

キャスターとアジャスターのゆるみ

使用中にキャスターとアジャスターのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いいたします。

異音の発生

使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。

|     | 通常                                                   | ひどく汚れた場合                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 木部  | 乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。 | 中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。 |
| 布部  | 月に一度の割合ではたきかけたり、電気掃除機でホコリを取り除いてください。                 | コーヒー、ジュース等の汚れは中性洗剤を薄めた液を染み込ませた柔らかい布で、軽く叩くようにして取ってください。油性の汚れの場合は、ベンジンを柔らかい布に浸し軽く叩いて取り去ります。粘着材のついた回転式清掃具(コロコロ)を使用するとホツレの原因になります。                      |
| 金属部 | 柔らかい布で磨き、ときにはミシン油やワックスなどを含ませて磨いてください。                | 中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。                                                                            |

# 4 品質表示

| 項目         |              | 機種                | ロータイプ          |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              |                   | アジャスタータイプ      |                |                |                |                |                |                |                |
|            |              |                   | LLL-06SLAN-■□□ | LLL-12SLAN-■□□ | LLL-15SLAN-■□□ | LLL-18SLAN-■□□ | LLL-06SLAK-■□□ | LLL-12SLAK-■□□ | LLL-15SLAK-■□□ | LLL-18SLAK-■□□ |
| 電源コンセント    |              | 電源無し              |                |                |                | 電源付き           |                |                |                |                |
| 寸法<br>(mm) | 幅            | 600               | 1200           | 1500           | 1800           | 600            | 1200           | 1500           | 1800           |                |
|            | 奥行           | 700               |                |                |                | 700            |                |                |                |                |
|            | 高さ           | 800               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|            | 座面高さ         | 420               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 構造<br>部材   | 背座           | 芯材：合板 / 表面材：メラミン材 |                |                |                |                |                |                |                |                |
|            | アジャスター/キャスター | 高密度ポリエチレン樹脂       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 張り材        |              | ポリエステル            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| クッション材     |              | ウレタンフォーム          |                |                |                |                |                |                |                |                |

| 項目         |              | 機種                | ハイトタイプ         |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              |                   | アジャスタータイプ      |                |                |                |                |                |                |                |
|            |              |                   | LLL-06SHAN-■□□ | LLL-12SHAN-■□□ | LLL-15SHAN-■□□ | LLL-18SHAN-■□□ | LLL-06SHAK-■□□ | LLL-12SHAK-■□□ | LLL-15SHAK-■□□ | LLL-18SHAK-■□□ |
| 電源コンセント    |              | 電源無し              |                |                |                | 電源付き           |                |                |                |                |
| 寸法<br>(mm) | 幅            | 600               | 1200           | 1500           | 1800           | 600            | 1200           | 1500           | 1800           |                |
|            | 奥行           | 700               |                |                |                | 700            |                |                |                |                |
|            | 高さ           | 1200              |                |                |                |                |                |                |                |                |
|            | 座面高さ         | 420               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 構造<br>部材   | 背座           | 芯材：合板 / 表面材：メラミン材 |                |                |                |                |                |                |                |                |
|            | アジャスター/キャスター | 高密度ポリエチレン樹脂       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 張り材        |              | ポリエステル            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| クッション材     |              | ウレタンフォーム          |                |                |                |                |                |                |                |                |